

LUMINA

AA25PJI050P41-38x38/10

EAN 4031582409994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	64 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,11 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm