

## LUMINA

5520PJI050L51-10 MOUSE, YELLOW



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	71.5 mm
全幅	54.3 mm
総重量	0.101 kg
顔タイプ	ネズミ

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8.5 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	20 mm
旋回半径	60 mm
旋回径	120 mm
ドーム径	23 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm



レッドドットデザイン賞



# LUMINA

5520PJI050L51-10 MOUSE, YELLOW



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



レッドドットデザイン賞