



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Agila              |
| 하우징 유형         | 토달락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 예                  |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C              |
| 총높이            | 160 mm             |
| 전체 너비          | 60 mm              |
| 전체 체중          | 1.28 kg            |

하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 41 mm    |
| 회전 반경   | 131 mm   |
| 회전 간섭   | 262 mm   |
| 돔 직경    | 60 mm    |

휠

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 차체 재질      | 강판                 |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 |
| 베어링        | 콘 볼 베어링            |
| 휠 색상       | 파란색 부동태화           |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함           |
| 직경         | 125 mm             |
| 트레드 폭      | 32 mm              |
| 차체 너비      | 32 mm              |
| 트레드의 경도(A) | 80 Shore A         |

피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 77 mm     |
| 플레이트 너비        | 67 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 46.5 mm   |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 51.5 mm   |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 56 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 61.5 mm   |
| 플레이트 구멍 직경     | 8.5 mm    |

