

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	80 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	130 °C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.97 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	41 mm
旋转半径	91 mm
转向干涉	182 mm
圆顶直径	75 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	铝
胎面材料	防热阻尼 耐热
轴承	干轴承衬套
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度（A）	75 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

订单号 00061133
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- ϕ 11

