

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numer zamówienia 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral assist
Kompatybilne z WeAssist	✓
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	183 mm
Szerokość całkowita	110,5 mm
Waga całkowita	4,682 kg

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Silnik Piasta
Kolor Bieżni	Szary blaszkowy (RAL7015)
Oslony gwintu	Zintegrowany ochroniacz gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżni	50 mm
Twardość Bieżni (A)	85 Shore A

OBUDOWA

Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	110,5 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
---------------	---

DODATKOWE INFORMACJE

Typ silnika: Bezszcotkowy prąd stały (BLDC)

SILNIK PRZESUWNY JEDNOSTKI SILNIK

Napięcie znamionowe	25 V
Wyjście znamionowe	92 W
Prędkość znamionowa	5 km/h
Wskazówki dotyczące podróży	Do przodu i do tyłu

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numer zamówienia 900000053

SŁOWNIK JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ

Prędkość znamionowa	5 km/h
---------------------	--------





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numer zamówienia 900000053

RYSUNKI TECHNICZNE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.