



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

### PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Galea                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 139 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 66 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,552 kg                                 |

### KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu         |
| Średnica             | 100 mm                  |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

### OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Zamknięte           |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                 | 40 mm               |
| Promień działania koła | 90 mm               |
| Zasięg działania koła  | 180 mm              |
| Średnica kopuły        | 59 mm               |

### MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 22 mm                  |
| Długość Trzpień  | 40 mm                  |

# GALEA

5070PJH100R05-22X40 TRP

EAN 4031582395129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

