



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Anika
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	77,2 mm
Szerokość całkowita	41,5 mm
Waga całkowita	0,11 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	11 mm

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Wysięg	24 mm
Promień działania koła	64,4 mm
Zasięg działania koła	128,8 mm
Średnica kopuły	18 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

ANIKA

5920UAI075L51-10 DOM18

EAN 4031582455458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

