



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта                    | Linea                                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело с комбинирана ключалка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 130 kg                                  |
| Електропроводим                    | ✓                                       |
| Статичен Товароносимост            | 260 kg                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                   |
| Обща височина                      | 148 mm                                  |
| Обща ширина                        | 82 mm                                   |
| Общо тегло                         | 1,15 kg                                 |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd       |

### КОЛЕЛО

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба          |
| Диаметър              | 125 mm                                   |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                    |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                             |

### ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

### ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 95 mm             |
| Ширина на плаката                         | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 50 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

