



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Novatech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 700 kg   |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 1400 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 1 kg     |

#### RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Acero, hierro                           |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                          |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles                  |
| Diametralització                    | 82 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 70 mm                                   |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 17 mm                                   |
| Longitud del cub                    | 75 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                              |
| Tipus de portador                   | 6303                                    |
| Tipus de seient                     | B                                       |
| Apte per                            | jungheinrich_mic                        |

