



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | ICS                                         |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 162 mm                                      |
| Общий вес                             | 0,57 kg                                     |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид             |
| Форма Вилы            | Узкий                |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                |
| Поворотное соединение | 259 mm               |
| Диаметр резьбы        | 0 mm                 |

#### КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                        |
| Материал протектора     | Термопластичная резина              |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Защита от проводов      | Встроенный резьбовой кожух          |
| Диаметр                 | 125 mm                              |
| Ширина Протектор        | 32 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                      |

#### ФИТИНГ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с резьбой с<br>Шестигранник, сверху |
| Диаметр Стержень | 10 mm                                        |
| Длина Стержень   | 17 mm                                        |

## Product Drawings

