

INTEGRAL TWIN SMART

1940PJP100R05-28

EAN 4031582382709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	integral twin smart
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	129 mm
Ancho total	60 mm
Peso total	1,1 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	31 mm
Radio de giro	81 mm
Interferencia de giro	162 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	45 mm



Premio al
Diseño Alemán



Premio al
Diseño Red Dot

INTEGRAL TWIN SMART

1940PJP100R05-28

EAN 4031582382709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



Premio al
Diseño Alemán



Premio al
Diseño Red Dot