

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	50 °C
Hauteur	48 mm
Poids	0.06 kg

CHAPE

Rayon d'encombrement	32 mm
----------------------	-------

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	38 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	25 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	45 mm
Diamètre des trous de la platine	6 mm

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

