

# INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Integral                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                         |
| Standardowy                    | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych  |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg                                 |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                                 |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                    |
| Nierdzewne                     | Nie                                    |
| Nośność statyczna              | 450 kg                                 |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                                 |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                  |
| Wysokość całkowita             | 158 mm                                 |
| Szerokość całkowita            | 62 mm                                  |
| Waga całkowita                 | 1,1 kg                                 |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez TÜV Süd |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni     |
| Kształt Widelec        | Zamknięte                  |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 35 mm                      |
| Promień działania koła | 97,5 mm                    |
| Zasięg działania koła  | 195 mm                     |
| Średnica kopuły        | 62 mm                      |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione      |
| Kolor Bieżnia        | Szary blaszkowy (podobny RAL7015)            |
| Kolor Koło           | Szary blaszkowy (RAL7015)                    |
| Oslony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu               |
| Średnica             | 125 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (A) | 91 Shore A                                   |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## MOCOWANIE

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień pełny, okrągły                                                                         |
| Średnica Trzpień                   | 32 mm                                                                                          |
| Długość Trzpień                    | 45 mm                                                                                          |
| Położenie gwintu Trzpień           | 7 mm                                                                                           |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 2                                                                                              |
| Wskazówka                          | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |



IF  
nagrada  
za projekt



Nagroda  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653

Numer zamówienia 00062717  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

