



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ○ ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa                                    |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale          |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 1020 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 850 kg                                   |
| Portata statica                     | 2040 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                    |
| Altezza totale                      | 205 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 4,263 kg                                 |

### RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo  |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Asse                        | Vite con dado       |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 160 mm              |
| Larghezza battistrada       | 50 mm               |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D          |

### SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale                 | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento              | 58 mm                                           |
| Ingombro di piroettamento | 276 mm                                          |

### FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 135 mm               |
| Larghezza della piastra          | 110 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# KAPPA

9682TOO160P63

EAN 4031582316001

Numero d'ordine 00830636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

