



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Novatech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 800 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 640 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 1,16 kg                              |

#### RODA

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Material do centro da roda       | Indefinido           |
| Material do piso da roda         | Polipropileno, macio |
| Diâmetro                         | 85 mm                |
| Largura do Piso                  | 90 mm                |
| Dureza do Piso (A)               | 92 Shore A           |
| Dureza do Piso (D)               | 42 Shore D           |
| Diâmetro do rolamento de esferas | 47 mm                |
| Largura do rolamento de esferas  | 14 mm                |

