

# NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produktname                 | Novatech |
| Typ                         | Rad      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 750 kg   |
| Statische Tragfähigkeit     | 1500 kg  |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C    |
| Gesamtgewicht               | 1,158 kg |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen          |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 82 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 90 mm                 |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                 |
| Nabenlänge               | 90 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Lagertyp                 | 6204                  |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

