

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510
Rendelési szám 00071497

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	56 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,08 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	7 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	7 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkeres villa, zárt
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	52 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	0 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510
Rendelési szám 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

