

# INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin torsion                          |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard                        | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                                         |
| Conducteur électrique           | ✓                                              |
| Statique Capacité de charge     | 375 kg                                         |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                          |
| Hauteur                         | 150 mm                                         |
| Largeur totale                  | 62 mm                                          |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd                 |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                          |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 12 mm                                       |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                                  |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde            |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 37,5 mm                         |
| Rayon d'encombrement    | 100 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 200 mm                          |

## RACCORD

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte                                           |
| Diamètre Œil    | 32 mm                                                                                                  |
| Longueur Œil    | 51 mm                                                                                                  |
| Astuce          | Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital. |

Prix du design  
allemandPrix Red Dot  
Design