

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Integral twin torsion                                            |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12531 – Легло за болнични заведения                            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 125 kg                                                           |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 125 kg                                                           |
| Електропроводим                    | Не                                                               |
| Неръждаемост                       | Не                                                               |
| Статичен Товароносимост            | 375 kg                                                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                                                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                                            |
| Обща височина                      | 149 mm                                                           |
| Обща ширина                        | 63 mm                                                            |
| Общо тегло                         | 1.36 kg                                                          |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd                                |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, тежък    |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело     |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер   |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 37.5 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 103.5 mm                |
| Интерференция при завъртане | 207 mm                  |
| Диаметър на купол           | 60 mm                   |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                             |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)              |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 125 mm                               |
| Ширина на Резба       | 12 mm                                |
| Ширина на тялото      | 12 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач A                         |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                        | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия                                            |
| Диаметър на Болт                      | 32 mm                                                                                                  |
| Дължина на Болт                       | 51 mm                                                                                                  |
| Позиция на резбата на Болт            | 7 mm                                                                                                   |
| Количество отвори за монтаж на 4 Болт |                                                                                                        |
| Намек                                 | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |



Германска  
награда  
за Дизайн



red dot  
design award

Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot