



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	110 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	220 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	143 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0,94 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris argenté (RAL7001)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	109 mm
Diamètre d'encombrement	218 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

