



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ●   |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○   |
| Verloop           | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 110 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 220 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 170 mm                          |
| Totale breedte               | 89 mm                           |
| Totaal gewicht               | 1,1 kg                          |

#### VORK

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide             |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel      |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers  |
| Kleur                      | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset                     | 52 mm                 |
| Zwenk radius               | 133 mm                |
| Uitzwenking                | 218 mm                |
| Diameter koepel            | 56 mm                 |

#### WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 150 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 22 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

#### BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 77 mm              |
| Breedte plaat                      | 67 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 56 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 61,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm            |
| Diameter bevestigingsgat           | 8,5 mm             |

# LINEA

5940UAP150P50 ral7001

EAN 4031582411508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

