

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

订单号 00801479

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 产品名称       | Omikron twin      |
| 外壳类型       | 万向脚轮              |
| 标准         | 类似 EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 3000 kg           |
| 6 公里/小时的载重 | 2400 kg           |
| 导电         | 否                 |
| 不锈         | 否                 |
| 静态载重       | 4500 kg           |
| 温度范围（最低）   | -10 °C            |
| 最高温度范围     | 60 °C             |
| 总高         | 325 mm            |
| 总宽度        | 189 mm            |
| 总重量        | 27.9 kg           |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 支架

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 外壳材料               | 铸铁或锻铁，重    |
| 支架形状               | 双轮子支架      |
| 旋转轴承               | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 颜色                 | 透明涂层       |
| 偏移量                | 70 mm      |
| 旋转半径               | 201.5 mm   |
| 转向干涉               | 403 mm     |
| Lubrication nipple | 1          |
| 圆顶直径               | 160 mm     |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 铸铁           |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轴       | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色    | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 250 mm       |
| 胎面宽度    | 50 mm        |
| 轮体宽度    | 50 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D       |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 200 mm |
| 上板宽       | 160 mm |
| 上板孔长度（最大） | 120 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 160 mm |
| 上板孔直径     | 15 mm  |

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

订单号 00801479

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

