INFORMAÇÕES DO PRODUTO

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa load
Tipo	Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	2160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	1800 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	3600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	305 mm
Largura geral	140 mm
Peso geral	16,55 kg

SUPORTE

Material da caixa	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Cor	Ferro-zink (transparente)
Offset	65 mm
Raio giratório	195 mm
Interferência giratória	390 mm
Lubrication nipple	1

RODA

Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	80 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	175 mm
Largura da placa	140 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	140 mm
Diâmetro do furo da placa	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





