

# LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525  
Numero d'ordine 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea clinic load                             |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi               |
| Portata a 3 km/h                    | 200 kg                                        |
| Portata statica                     | 400 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                         |
| Altezza totale                      | 155 mm                                        |
| Larghezza complessiva               | 71 mm                                         |
| Peso complessivo                    | 1,506 kg                                      |

## RUOTA

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo       | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                  | Con parafili                     |
| Diametro                  | 150 mm                           |
| Larghezza battistrada     | 15 mm                            |

## SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                                      |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato                              |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento              | 47,5 mm                                         |
| Raggio di piroettamento   | 122,5 mm                                        |
| Ingombro di piroettamento | 254 mm                                          |

## FISSAGGIO

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone | 50 mm                                                    |



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



Premio di  
Design IF