PRODUKTINFORMATION

# LUMINA

## AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Lumina |
| Type | Drejeligt Hjul med Vægtbremse |
| Belastning ved 3 km/t | 40 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 80 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 54 mm |
| Samlet bredde | 55 mm |
| Samlet vægt | 0,1 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polypropylen |
| Gaffel Form | Dobbelthjul, lukket |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Udladning | 20 mm |
| Udfaldsradius | 52 mm |
| Udfaldsdiameter | 104 mm |
| Dome-diameter | 0 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Aksel | Nittet |
| Hjulbane-farve | Traffic grey A (RAL7042) |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 50 mm |
| Hjulbane bredde | 8 mm |
| Aksel Huldiameter | 0 mm |
| Navlængde | 0 mm |
| Fælgbredde | 8 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Stift med grebsring, med krave |
| Bolt Huldiameter | 1 mm |
| Stiftdiameter | 11 mm |
| Stiftlængde | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

Bestillingsnummer 00071611

**Produkttegninger**

