



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 52 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 156 mm |
| Diamètre d'encombrement | 312 mm |
| Diamètre du dôme        | 56 mm  |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 150 mm |
| Largeur du bandage | 22 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 22 mm |
| Longueur de la vis       | 40 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                          |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                         |
| Conducteur d'électricité        | no                             |
| Inoxydable                      | no                             |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                         |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                         |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                          |
| Hauteur                         | 175 mm                         |
| Largeur totale                  | 89 mm                          |
| Poids                           | 1.45 kg                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd |