

ICS

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm
Poids	0,61 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Déport	37 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	18 mm
Longueur de la vis	62 mm

IF Design
Award

ICS

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

