

## NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | アルミニウム           |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし        |
| 直径         | 100 mm           |
| トレッド幅      | 50 mm            |
| 車軸穴径       | 20 mm            |
| ハブの長さ      | 60 mm            |
| ボディ幅       | 50 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 540 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 430 kg         |
| 静荷重       | 1080 kg        |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C         |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C          |
| 総重量       | 0.64 kg        |

# NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

