



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

### HAUPTMERKMALE

Produktname	ICS
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	166 mm
Gesamtbreite	52 mm
Gesamtgewicht	0,765 kg

### RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Integrierter Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

### GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Schlank
Farbe	Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Dom Durchmesser	52 mm

### BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	50 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	75 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm



IF  
Design  
Award

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

