



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	130 mm
Largeur totale	71 mm
Poids global	0.93 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	108 mm
Diamètre d'encombrement	216 mm
Diamètre du dôme	45.5 mm
Astuce	Chape avec Pousse câble intégrée en Polyéthylène.

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Couleur Roue	Gris blanc (RAL9002)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	15 mm
Largeur du corps	15 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	32 mm
Longueur Œil	45 mm
Position du filetage de l'Œil	7 mm
Quantité de trous de montage Œil	2

LINEA

5940USC125R05-32 9002 CC

EAN 4031582382792

Numéro de commande 00061513
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

