

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Rendelési szám 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila twin
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Téherbírás 3 km/h-nál	70 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus téherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	69 mm
Összsúly	0,207 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromosan vezető
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	53 mm
Körbeforgás	106 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Rendelési szám 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

