

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173
 订单号 00035539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	1.763 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	滚柱轴承, 不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢
不锈	✓

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173
订单号 00035539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

