INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# NOVATECH

## ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901



La imagen puede diferir del producto original

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Agujero con Chaveta |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 54 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Novatech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 1600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 0.94 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# NOVATECH

## ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Número de pedido 00861399

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH