INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●○○○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Kappa load |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 960 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 800 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 1920 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Peso total | 4.16 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Desplazamiento | 58 mm |
| Interferencia de giro | 398 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Anchura de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Número de pedido 00830358

**Planos del producto**






