

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S30 4XM8

EAN 4031582453652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Padrão	semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	229 mm
Peso geral	1,674 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Anti-fios	Anti-fios integrados
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	35 mm
Dureza do Piso (D)	59 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Offset	60 mm
Raio giratório	160 mm
Interferência giratória	320 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	96 mm
Sugestão	As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF
DesignPrémio Red Dot
Design

INTEGRAL


2044UAX200R26-28S30 4XM8

EAN 4031582453652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

Prémio IF
DesignPrémio Red Dot
Design