



La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea                                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 130 kg                                |
| Conductivo eléctrico          | No                                    |
| Inoxidable                    | Sí                                    |
| Capacidad de carga estática   | 260 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                                 |
| Altura total                  | 148 mm                                |
| Ancho total                   | 82 mm                                 |

#### SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 129 mm                           |
| Interferencia de giro    | 258 mm                           |
| Diámetro del domo        | 52 mm                            |

#### ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 125 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                   |

#### AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 77 mm             |
| Anchura de la placa                        | 67 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm           |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 46.5 mm           |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 51.5 mm           |
| Diámetro del orificio de la placa          | 8.5 mm            |

# LINEA

5941UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582353235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño