产品信息

# STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328

图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Stora |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 154 mm |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 修身 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量 | 38 mm |
| 旋转半径 | 100.5 mm |
| 转向干涉 | 201 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔软 |
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 75 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 螺纹阀杆，顶部，铆钉 六角颈 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH