

LINEA

5941UAP150P51 RAL 9002

EAN 4031582408966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea                                 |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 110 kg                                |
| Capacidad de carga estática   | 220 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                 |
| Altura total                  | 170 mm                                |
| Ancho total                   | 89 mm                                 |
| Peso total                    | 1,25 kg                               |

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 22 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 52 mm                            |
| Radio de giro            | 156 mm                           |
| Interferencia de giro    | 312 mm                           |
| Diámetro del domo        | 56 mm                            |

AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 90 mm             |
| Anchura de la placa                        | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 50 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño

## DIBUJOS TÉCNICOS

