

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral twin                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central e total |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares   |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 125 kg                                       |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 125 kg                                       |
| Elétrico condutivo                | Sim                                          |
| Aço inoxidável                    | Não                                          |
| Capacidade de carga estática      | 375 kg                                       |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                                       |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                        |
| Altura total                      | 129 mm                                       |
| Largura geral                     | 63 mm                                        |
| Peso geral                        | 1,06 kg                                      |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd           |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinza branco (RAL9002)           |
| Offset                  | 31 mm                            |
| Raio giratório          | 85 mm                            |
| Interferência giratória | 170 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 61,5 mm                          |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo  |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Cor da Roda                | Cinza branco (RAL9002)                   |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 100 mm                                   |
| Largura do Piso            | 15 mm                                    |
| Largura do corpo           | 15 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 91 Shore A                               |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                               |

## ENCAIXE

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta                                             |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo                         | 51 mm                                                                                           |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                                                                                            |
| Quantidade de furos: parafusos de 4 fixação |                                                                                                 |
| Sugestão                                    | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |



Prémio  
Alemão  
de Design



Prémio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Número de encomenda 00063377

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

