



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Linea          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 130 kg         |
| 静态载重      | 260 kg         |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 最高温度范围    | 60 ° C         |
| 总高        | 170 mm         |
| 总宽度       | 89 mm          |
| 总重量       | 1.25 kg        |

## 轮子

|          |         |
|----------|---------|
| 轮体材料     | 聚酰胺     |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置 |
| 直径       | 150 mm  |
| 胎面宽度     | 22 mm   |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A  |

## 支架

|      |               |
|------|---------------|
| 材料   | 聚酰胺           |
| 支架形状 | 双轮子支架         |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承        |
| 颜色   | 银灰色 (RAL7001) |
| 偏移量  | 52 mm         |
| 旋转半径 | 156 mm        |
| 转向干涉 | 312 mm        |
| 圆顶直径 | 56 mm         |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 22 mm  |
| 螺栓长度  | 40 mm  |

### 技术图纸

