



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	69 mm
总宽度	35 mm
总重量	0.088 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	27 mm

固定件

固定件类型	方形板
上板长	55 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度 (最小)	38.5 mm
上板孔长度 (最大)	44 mm
上板孔宽度 (最小)	38.5 mm
上板孔宽度 (最大)	44 mm
上板孔直径	6.3 mm

技术图纸

