

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	53 mm
Радиус поворота	90,5 mm
Поворотное соединение	181 mm
Диаметр купола	98 mm

## КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	120 mm
Общая ширина	98 mm
Общий вес	1,4 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Номер заказа 00062071

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

