

# PURETECH

PVR250X50-Ø20

EAN 4031582428339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Puretech                         |
| Tipo de carcasa               | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 250 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 500 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Peso total                    | 2,872 kg                         |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negro      |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 250 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                   |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                   |
| Longitud del cubo                  | 58 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 85 Shore A              |

# PURETECH

PVR250X50-Ø20

EAN 4031582428339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

