

## AGILA

2477XSP100R07-Ø24-27

EAN 4031582343540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                           |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                          |
| Conductivo eléctrico          | ✓                               |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                           |
| Altura total                  | 138 mm                          |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica             |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 100 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                                  |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Desplazamiento           | 43,5 mm                 |
| Radio de giro            | 131 mm                  |
| Interferencia de giro    | 262 mm                  |

## AJUSTE

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste              | Expansor sintético, redondo                                            |
| Fijación expansiva (mínimo) | 24 mm                                                                  |
| Fijación expansiva (máxima) | 27 mm                                                                  |
| Sugerencia                  | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

# AGILA

2477XSP100R07-Ø24-27

EAN 4031582343540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

