

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765
订单号 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.639 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
胎面颜色	交通灰色 A (RAL7042)
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	90 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	40 mm
旋转半径	95 mm
转向干涉	190 mm
圆顶直径	59 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	22 mm
螺栓长度	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765
订单号 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

