

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Número de encomenda 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila twin
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	70 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	69 mm
Peso geral	0,207 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	19 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	25 mm
Raio giratório	53 mm
Interferência giratória	106 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	11 mm

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Número de encomenda 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

