製品情報

# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -40 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 160 mm |
| 総重量 | 0.96 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 131 mm |
| 旋回径 | 262 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |
| ヒント | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面

