

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral assist
Compatible avec WeAssist	✓
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	183 mm
Largeur totale	110,5 mm
Poids	4,682 kg

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Moyeu moteur
Couleur du bandage	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Blanc gris (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	110,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
------------------	--

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de moteur : Courant continu sans balais (BLDC)

MOTEUR DE TRACTION

Tension nominale	25 V
Puissance nominale	92 W
Vitesse nominale	5 km/h
Directions de roulage	Marche avant et marche arrière

MOTEUR D'ACTIVATION

Vitesse nominale	5 km/h
------------------	--------

Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Red Dot
Design
Award