

## AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila twin                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Електропровідність                 | Так                        |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна висота                    | 102 mm                     |
| Загальна вага                      | 0,56 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній     |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони          |
| Офсет (Зсув)        | 31,4 mm                     |
| Радіус повороту     | 68,9 mm                     |
| Поворотне з'єднання | 137,8 mm                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен, електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук, електричний    |
| Носіння                 | Підшипник ковзання                     |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 75 mm                                  |
| Протектор               | 25 mm                                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 56 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 46,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 51,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

# AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

