

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	56 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,05 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Chrom
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	52 mm
Störkreis	104 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	7 mm
Breite des Radkörpers	7 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312

Bestellnummer 00073005

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

